

## Respirador Reutilizable Media Cara 3M™ Secure Click™ Serie HF-800

Especificación técnica

Lanzamiento 2 de diciembre de 2019

### Descripción

El respirador reutilizable media cara 3M™ Secure Click™ Serie HF-800 ayuda a proporcionar protección contra ciertos contaminantes en el aire. Para usar con filtros de partículas 3M Secure Click™ y cartuchos de gas/vapor. Los cartuchos de doble flujo ayudan a facilitar la respiración. Disponible con diafragma de comunicación para mejorar la experiencia mientras trabaja.

### Características claves

- El diafragma de comunicación está diseñado para ayudar a proporcionar una comunicación más fácil mientras trabaja.
- Los cartuchos y filtros de doble flujo permiten una respiración más fácil.
- Botón de validación de sello, incrementa la confianza del trabajador, él podrá confiar en que el respirador se ha ajustado correctamente al rostro.
- Conexión rápida y simple de cartucho/filtro.
- Sistema de perfil inferior diseñado para mejorar la compatibilidad con pantallas faciales y pantallas de soldadura.
- Faceseal diseñado para sentarse más abajo en el puente de la nariz para ayudar a mejorar la compatibilidad de los lentes.



**FAGY**

SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315  
FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC  
Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100  
Pagina Web : [www.fagy.com.pe](http://www.fagy.com.pe) - [www.ventadeepps.com](http://www.ventadeepps.com)  
Lima - Peru

## Aprobaciones

Las máscaras media cara de la serie HF-800 están aprobadas por NIOSH para su uso con cartuchos y filtros de la serie D8000, las series D3000 y D7000 contra una variedad de gases, vapores y riesgos de partículas.

## Uso

Cuando se ajustan y usan correctamente, estos respiradores se pueden usar en concentraciones de contaminantes hasta 10 veces el Límite de Exposición Permisible (PEL) con cartuchos y filtros 3M aprobados. No debe usarse en entornos que sean Inmediatamente Peligrosos para la Vida o la Salud (IDLH) o en entornos con deficiencia de oxígeno.

## Opciones de Careta

Modelo	Tamaño
HF-801	Pequeño
HF-802	Mediano
HF-803	Grande
HF-801SD	Pequeño, Diafragma de Comunicación
HF-802SD	Mediano, Diafragma de Comunicación
HF-803SD	Grande, Diafragma de Comunicación

## Materiales

Componentes	Material
Cierre Facial	Goma de silicona
Fascia	Termoplástico
Válvula de inhalación / exhalación	Goma de silicona
Diafragma de Comunicación	Película termoplástica, caucho de silicona y poliimida
Correas	Fibra sintética
Hebillas	Termoplástico

## Partes Separadas/Accesorios

Part Number	Description	Image
HF-800-01	Conjunto de arnés de cabeza, 5/cs	
HF-800-04	Conjunto de arnés de cabeza, versión SD, 5/cs	
HF-800-02	Válvula de inhalación/exhalación, 10/cs	
HF-800-05	Diafragma de Comunicación, 5/cs	



Número de Parte	Descripción	Aprobado por NIOSH
D8001	Secure Click™ Cartucho de vapor orgánico, con doble flujo	Ciertos vapores orgánicos
D8003	Secure Click™ Cartucho orgánico de gas ácido/vapor, con doble flujo	Ciertos vapores orgánicos, cloro, Cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno o fluoruro de hidrógeno
D8006	Secure Click™ Cartucho multigás/vapor, con doble flujo	Ciertos vapores orgánicos, cloro, Cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, amoníaco/metilamina, formaldehído <sup>1</sup> o fluoruro de hidrógeno
D80921	Cartucho/filtro de vapor orgánico Secure Click™ P100, con doble flujo	Ciertos vapores orgánicos y partículas
D80923	Secure Click™ Cartucho/filtro de gas ácido/vapor orgánico P100, con doble flujo	Ciertos vapores orgánicos, cloro, Cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno o fluoruro de hidrógeno y partículas
D80926	Secure Click™ Cartucho Multi-Gas/Vapor/Filtro P100, con doble flujo	Ciertos vapores orgánicos, cloro, Cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, amoníaco / metilamina, formaldehído <sup>1</sup> o fluoruro de hidrógeno y partículas <sup>2</sup>
D3071	Filtro de partículas Secure Click™ P95	Partículas
D3076HF	Cartucho de partículas Secure Click™ P95/HF, con alivio de gases ácidos de nivel molesto *	Fluoruro de Hidrógeno y Partículas
D3078	Filtro de partículas Secure Click™ P95, con alivio de vapores orgánicos/gases ácidos de nivel molesto *	Partículas
D3096	Filtro de partículas Secure Click™ P100, con alivio de gases ácidos de nivel molesto*	Partículas
D3091	Filtro de partículas Secure Click™ P100	Partículas
D3097	Filtro de partículas Secure Click™ P100, con alivio de vapores orgánicos de nivel molesto*	Partículas
D7N11	Filtro de partículas Secure Click™ N95	Partículas no aceitosas
D7P71	Filtro de partículas Secure Click™ P95	Partículas
D701	Retenedor de filtro Secure Click™	

\* El nivel de molestia se refiere a las concentraciones que no exceden el PEL de OSHA o los límites de exposición ocupacional aplicables del gobierno, el que sea menor.

<sup>1</sup> Las regulaciones de OSHA requieren que se usen lentes a prueba de gas con respiradores de media careta cuando se usan contra formaldehído

## ADVERTENCIA



Este respirador ayuda a proteger contra ciertos contaminantes en el aire. El mal uso puede provocar enfermedades o la muerte. Para un uso correcto, consulte las instrucciones del supervisor y del usuario, o llame a 3M en EE. UU., 1-800-243-4630. En Canadá, llame al Servicio Técnico al 1-800-267-4414.

# FAGY

SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

RUC : 20603281315

FAGY SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES SAC

Telefonos : 969011287 - 915330639 - 960845136 - 996556100

Página Web : [www.fagy.com.pe](http://www.fagy.com.pe) - [www.ventadeepps.com](http://www.ventadeepps.com)

Lima - Peru